

Datenblatt

MIXO Adapter „SAAR“ Art. #60524

as®
Schwabe
TechnikProdukte
72184 Eutingen

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Mit Sicherheitslasche zum Verhindern des Einsteckes an Wandgerätedosen.
- Nur zum Betrieb mit Anschlussleitungen 400V / 16A



Abb. ähnlich

CE IP 44



Technische Daten:

400V / 230V / 16A / max. 3 x 3.500W

Eingang: CEE-Stecker (400V, 16A, 5-polig)
Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln 230V/ 16A
(Jede Schutzkontaktsteckdose auf separater Phase)

Nur zur Verwendung mit flexibler Leitung
Für zulässige Leitungslänge max. 50m

Gewicht: ca. 0,6 Kg
L/B/H: 280 / 180 / 100 mm
EAN: 4011160605246