

Datenblatt

CEE-Verlängerung #60712

Panzerkabel mit hochwertigen CEE-Phasenwende-Stecker und CEE-Kupplung. Extrem abriebfeste und hochflexible Leitung ist speziell für den rauen Betrieb. Durch den feindrähtigen Litzenaufbau und die spezielle Kunststoffmischung des Außenmantels kann die Leitung die sehr niedrigen als auch bei sehr hohen Temperaturen eingesetzt werden und bleibt trotzdem flexibel. Leitung in gelber Sicherheitsfarbe. Resistent gegen Öl, Säure und Versprödung. 100% Wetterfestigkeit. Abriebfest und hochflexibel. Zugelassen für den Temperaturbereich von -35°C bis +60°C.



**50m Panzerleitung
K35 N07 V3V3-F 5G2,5 gelb
CEE-Phasenwende-Stecker und
Kupplung
400V/16A/5polig/6h**

Abb. ähnlich

CE **IP 44**



In Österreich auf Baustellen zugelassen.

Entspricht den Anforderungen für Industrie und Handwerk nach ÖVE – K41 / SEV

Technische Daten:

400 V / 16 A / max. 11kW

Gewicht: ca. 16 Kg

Temperaturbereich: -35°C bis +60°C

EAN: 4011160607219