

Datenblatt

Profihandleuchte #42311



Profihandleuchte mit eingebautem Vorschaltgerät

- Drehbarer Haken aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- Schalter im Handgriff
- 11W Energiesparleuchte
- Leuchtmittel austauschbar
- Einsatzbereich bis zu -20°C



mit 5m Gummischlauchleitung
H05RN-F 2x1,0

(Abb. ähnlich)



Für die Verwendung im Aussenbereich.
- IP 44 -



Technische Daten:

230W / 16A

Gewicht:

ca. 0,7 kg

L/B/H:

450/60/60mm

Leuchtmittel:

Sockel G23 / 2pin

Lichtstrom:

ca. 780Lumen

Farbtemperatur:

6400K

