

Datenblatt

Hygrometer #24106

- Digitales Feuchtigkeitsmessgerät zur Erfassung von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Taupunkt
- Einstellbare Alarmfunktion bei über- bzw. unterschreiten der eingestellten Min und Max-Werte
- Messbereiche: Temperatur -10 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit 20 bis 95 %
Taupunkt -29 bis +59 °C
- Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C
- Inklusive Stellfuß
- Auch zur Wandmontage geeignet
- Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (inklusive)



Abb. ähnlich

IP20 Innenbereich

Technische Daten:

Gewicht:	0,19kg
Verpackungsmaß:	110x48x210mm
EAN:	4011160241031