

# Datenblatt

---

## Vollgummi-Steckdosenleiste S5+ #60804

- Gute Säure- und Laugenresistenz
- Wetter- und alterungsbeständig
- Hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
- Unempfindliche Farbgebung
- Sehr hohe Formgenauigkeit und –stabilität
- stapelbar und platzsparend



2m schwere Gummischlauchleitung  
H07RN-F 5G2,5  
mit CEE-Stecker 400V / 16A / 5polig

Abb. ähnlich

**CE** IP 44



**Technische Daten:**  
**400V/16A/max. 11kW**

Eingang:	2m H07RN-F 5G2,5 mit CEE Stecker 400V / 16A / 5polig
Ausgang:	2 CEE Anbaudosen 400V / 16A / 5polig 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A
Absicherung:	1 FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4polig, Typ A
Gewicht:	ca. 4,5 Kg
L/B/H:	480 / 150 / 130 mm
EAN:	4011160608049