




Hauptmerkmale

Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Schalter
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Schlüssel
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Maximaler Schaltstrom	10 A
Material	Metall Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0830 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar

Entsorgungshinweise

Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich