



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Thermostat
Zielort Produkt	Boden
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz
Zusatzinformation Geräteverkabelung	Possibility to connect external sensor

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit Temperaturreduzierung Mit elektronischem Controller Mit Temperaturreduzierung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Nennstrom [In]	10 A
Messtemperatur	10...50 °C
Hysterese	1 K
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	26 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------