

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt* : 291,00 EUR



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Geräteanwendung | Steuerung Verteilung |
| Baureihe | Acti 9 |
| Produktname | Reflex iC60 |
| Kurzbezeichnung des Geräts | Reflex iC60H |
| Produkt oder Komponententyp | Eingebauter Steuerungsleistungsschalter |
| Beschreibung der Pole | 4P |
| Anzahl von geschützten Polen | 4 |
| Netzwerkanschluss | AC |
| Technologie der Auslöseeinheit | Thermomagnetisch |
| Charakteristik | B |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Nennstrom [In] | 16 A |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Leitungssch.-Leistungskennz. | H |
| Ausschaltvermögen | Icu 30 kA bei 220...240 V AC 50/60 Hz gemäß EN/IEC 60947-2 Icu 15 kA bei 380...415 V AC 50/60 Hz gemäß EN/IEC 60947-2 |
| Nennisolationsspannung Ui | 500 V AC |
| Plus-Kontaktanzeige | Ja |
| Betätigungsart | Fernsteuerung durch kontinuierlichen Befehl Fernsteuerung durch Impuls Kippschalter ON/OFF button |
| Typ des Steuersignals | Impuls Gehalten Maintained very low voltage |
| Lokale Signalisierung | Red LED: fault |

Flashing LED: device overheat
Flashing LED: device ready
Flashing LED: device tripped
Green LED: device ON

| | |
|--|---|
| Steuerkreisspannung | 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V AC 50/60 Hz 48 V DC |
| Nennhilfsspannung [UH,nom] | 230 V AC 50/60 Hz |
| Montagevariante | Befestigt |
| Montagehalterung | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster | 13 |
| Höhe | 84 mm |
| Breite | 117 mm |
| Tiefe | 77 mm |
| Farbe | Weiß |
| Mechanische Lebensdauer | 50000 Zyklen |
| Elektrische Lebensdauer | AC-1 : 50000 Zyklen AC 50 Hz |
| Sperrvorrichtung | Verriegelbar |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | Schloss in AUS-Stellung |
| Erdschlussschutz | Separater Block |
| Produktkompatibilität | With PLC |

Montage

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Tropenfest | 2 |
| Relative Feuchtigkeit | 93 % (40 °C) |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|--|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform - seit 1329 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar |
| Entsorgungshinweise | Verfügbar |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|