

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 111,50 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS
Produkt oder Komponententyp	Präsenzmelder
Lasttyp	Halogenlampe : 2000 W - 230 V AC Motor : : 1000 VA - 230 V AC Kapazitiv : : 10 A, 140 µF - 230 V AC Glühlampe : 2200 W - 230 V AC NS-Halogenlampe mit drahtgewickelterm Trafo : : 500 VA - 230 V AC Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator : : 1050 VA - 230 V AC Energiesparlampe : : 100 VA
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	220/230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Eingangs-Kompatibilität	Drucktaster und elektronischer Einsatz
Betriebsbemessungsspannung Ue	220/230 V
Eingangsfunktion	1x externe Auslösung über PL
Ausgangsstrom	10 A
Typ Einstellung	Einstellbare Lichtempfindlichkeit Zeitumstellung
Betätigungsart	Fernsteuerung
Funktion verfügbar	Master-Funktion
Zeitverzögerung	10 s...30 min
Einstellung der Leuchtstärke	10...1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Erfassungsfrentseite	Radius 7 m
Material	PC (Polykarbonat) mit glänzend Oberfläche

Gehäusevariante	Decke
Montagehöhe	2.5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...25 °C
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 1426 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert