

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten



UVP zzgl. MwSt* : 48,35 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten Aquastar
Sichtblendenbezeichnung	Aquastar
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Vollständiger Mechanismus
Steckdosenstandard	German
Anzahl Reihen	1 Reihe
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Gelieferte Ausrüstung	2 Tasten pro Schlüsselschloss
Farbton	Lichtgrau
Abdeckungstyp	Abschließbarer Klappdeckel

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom [In]	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Material	Thermoplast
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Beschriftung	Mit Label
Material	Thermoplast
Normen	DIN 49440

Montage

Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei
---------------------------------	-------------

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1642 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
