

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten



UVP zzgl. MwSt* : 23,50 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten Aufputz
Produkt oder Komponententyp	Schalter und Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Ausgangspolconfiguration	2P + E
Steckdosenstandard	German
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Stellglied	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom	Schalter : 10 AX 250 V AC Steckdose : 16 A 250 V AC
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste
Material	Bruchfester Thermoplast

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei
Normen	DIN 49440

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1642 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich