

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 83,00 EUR



Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Produktserie	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Merten inserts
Kurzbezeichnung des Geräts	SBD200LED
Produkt oder Komponententyp	Rotary dimmer
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz
Dimmertyp	Universal
Schutzart (IP)	IP20

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Drehen und Taster
Schalterfunktion	2-Wege
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Lasttyp	Halogenlampe : 4...400 W @230 V Glühlampe : 4...400 W Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator : 4...400 W Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator : 4 W...400 VA LED-Lampe : 4...40 W (RL LED Mode) LED-Lampe : 4 W...200 VA (RC LED Mode)
Klemmverbindungskapazität	1 x 2,5 mm ² fest oder flexibel mit Hülse 2 x 1,5 mm ² fest oder flexibel mit Hülse
Schutzfunktionen	Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaueinheit
Höhe	74 mm
Breite	74 mm
Tiefe	47 mm

Einbautiefe	29 mm
Produktgewicht	0,09 kg

Montage

Normen	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Produktzertifizierungen	CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 %

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 1519 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert