

Verfügbarkeit : Lieferbar

**merten**



UVP zzgl. MwSt\* : 78,00 EUR



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Dimmer
Erläuterungen zum Gerät	Complete device

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Einbaugehäuse
Betätigungsart	Mit mechanisch Drucktaster
Geräteanwendung	Automatische Lasterkennung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC 50 Hz
Lasttyp	LED-Lampe : 4...20 VA (RL LED Mode) LED-Lampe : 4...100 VA (RC Mode) Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator : 5...200 VA Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator : 5...200 W Halogenlampe : 5...150 W bei 230 V Glühlampe : 5...200 W
Schutzfunktionen	Überhitzungsschutz Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Drahtabsolierungslänge	6 mm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen : 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (starr) Schraubklemmen : 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (fest)
Relative Feuchtigkeit	5...95 %
Schutzart (IP)	IP20
Normen	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Produktzertifizierungen	CE
Höhe	45 mm
Breite	40 mm
Tiefe	20 mm

Einbautiefe	20 mm
Produktgewicht	0,02 kg

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1532 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Verfügbar