

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 159,50 EUR



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Thermostat
Zielort Produkt	Boden
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz mit Zentralplatte
Zusatzinformation Geräteverkabelung	Mit externem Sensor auf Kabel 4 m

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit Temperaturreduzierung Mit elektronischem Controller Mit Temperaturreduzierung
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom [In]	10 A
Messtemperatur	10...50 °C
Hysterese	1 K
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Anzahl an Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Material	ABS Zentralplatte
Farbton	Anthrazit matt
Farbcode	RAL 7024
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm
Produktkompatibilität	Mit System Designrahmen zu ergänzen

Montage

Schutzart (IP)

IP20