

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 158,50 EUR



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Thermostat
Zielort Produkt	Boden
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz mit Zentralplatte
Zusatzinformation Geräteverkabelung	Mit externem Sensor auf Kabel 4 m

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit Temperaturreduzierung Mit elektronischem Controller Mit Temperaturreduzierung
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom [In]	10 A
Messtemperatur	10...50 °C
Hysterese	1 K
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Anzahl an Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Material	ABS Zentralplatte
Farbton	Lotosweiß glänzend
Farbcode	RAL 9003
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm
Produktkompatibilität	Mit System Designrahmen zu ergänzen

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 1601 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
------	--
