

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 186,00 EUR



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Thermostat
Zielort Produkt	Boden
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz mit Zentralplatte
Zusatzinformation Geräteverkabelung	Mit externem Sensor auf Kabel 4 m

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit Temperaturreduzierung Mit elektronischem Controller Mit Temperaturreduzierung
Gehäusevariante	Einbaugeschloß
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom [In]	10 A
Messtemperatur	10...50 °C
Hysterese	1 K
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Anzahl an Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Material	Metal central plate
Farbton	Mokka metallic
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm
Produktkompatibilität	Mit System Designrahmen zu ergänzen

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------