

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 81,50 EUR



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Thermostat
Zielort Produkt	Raum
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz mit Zentralplatte

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit Bimetall-Sensor Mit thermischer Rückkopplung
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom [In]	10 A
Messtemperatur	5...30 °C
Hysterese	0.5 K
Aufbau und Typ des Anschlusses	1Ö/1S
Anzahl an Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Material	ABS Zentralplatte
Farbton	Anthrazit matt
Farbcode	RAL 7024
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm
Produktkompatibilität	Mit System Designrahmen zu ergänzen

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Nachhaltigkeit

ROHS

Konform - seit 1601 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung

 [Schneider-Electric-Konformitätserklärung](#)