

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 88,00 EUR



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Thermostat
Zielort Produkt	Raum
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz mit Zentralplatte

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit Bimetall-Sensor Mit thermischer Rückkopplung
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom [In]	10 A
Messtemperatur	5...30 °C
Hysterese	0.5 K
Aufbau und Typ des Anschlusses	1Ö/1S
Anzahl an Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Material	ABS Zentralplatte
Farbton	Edelstahl glänzend
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm
Produktkompatibilität	Mit System Designrahmen zu ergänzen

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Nachhaltigkeit

ROHS

Konform - seit 1601 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung

 [Schneider-Electric-Konformitätserklärung](#)