

Verfügbarkeit : Lieferbar

**merten**

UVP zzgl. MwSt\* : 101,50 EUR



### Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Thermostat
Zielort Produkt	Raum
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz mit Zentralplatte

### Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit Bimetall-Sensor Mit thermischer Rückkopplung
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom [In]	10 A
Messtemperatur	5...30 °C
Hysterese	0.5 K
Aufbau und Typ des Anschlusses	1Ö/1S
Anzahl an Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Material	Metal central plate
Farbton	Mokka metallic
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm
Produktkompatibilität	Mit System Designrahmen zu ergänzen

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------