

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 108,50 EUR



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Thermostat
Zielort Produkt	Raum
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz mit Zentralplatte

Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit Bimetall-Sensor Mit Temperaturreduzierung Mit thermischer Rückkopplung
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom [In]	10 A
Messtemperatur	5...30 °C
Hysterese	0.5 K
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Anzahl an Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Material	Metal central plate
Farbton	Mokka metallic
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47 mm
Produktkompatibilität	Mit System Designrahmen zu ergänzen

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------