

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3X
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	500 mm
Gehäuse-Nennbreite	400 mm
Gehäuse-Nenntiefe	200 mm
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Tür 1 Schliessung (Tür)

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Einzelgehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Türtyp	Glazed
Anzahl Türen	Vorderseite : 1 Tür/Türen
Türöffnung	120 °, reversibel
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür Befestigung: durch Scharniere
Material	Schliessung : Zamak Scharnier : Edelstahl Korpus und Tür : Edelstahl 304L Tür : Sekurit-Glas
Oberflächenfinish	Schliessung : verchromt Korpus und Tür : Scotch-Brite® brushed

Dicke	1,5 mm
Produktgewicht	7.842 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	CAN/CSA 22 UL 508 Typ A
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Umweltbedingungen	Korrosiv Spezifische Hygiene

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0810 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------