

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3D
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	800 mm
Gehäuse-Nennbreite	800 mm
Gehäuse-Nenntiefe	300 mm
Türtyp	Glazed
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Geräteaufbau	Schliessung 1 Tür 1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 2

Zusatzmerkmale

Variantenbesonderheit	Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke Einteiliges Gehäuse
Anzahl Türen	1 Vorderseite
Türöffnung	Reversibel 120 °
Schlostyp	3-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte mit Schrauben
Material	Stahl für Gehäuse Stahl und Sicherheitsglas für Tür

Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Farbe	Grau RAL 7035
Standards	IEC 62208
Produktzertifizierungen	BV CUL DNV GL LR UL
Produktgewicht	31 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0810 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------