

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3DM
Geräteanwendung	Modulare Verteileranwendung
Produkt oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	1000 mm
Gehäuse-Nennbreite	600 mm
Gehäuse-Nenntiefe	150 mm
Türtyp	Glazed
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Zielort Produkt	Für die Installation eines Montagerahmens für Einbaumodule DLM
Geräteaufbau	Schliessung 1 Tür 1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 2 oben und unten

### Zusatzmerkmale

Variantenbesonderheit	Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke Einteiliges Gehäuse
Anzahl Türen	1 Vorderseite
Türöffnung	Reversibel 120 °
Schlossstyp	3-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte mit Schrauben
Material	Stahl für Gehäuse Stahl und Sicherheitsglas für Tür

Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Farbe	Grau RAL 7035
Standards	IEC 62208
Produktzertifizierungen	BV CUL DNV GL LR UL

## Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0810 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktökobilanz</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------