



Hauptmerkmale

Sichtblendenbezeichnung	Aquadesign
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit zentraler Platte
Steckdosenstandard	German
Zusätzl. Inform. zum Sockel	Geklappt With hinged lid

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Anzahl Reihen	1 Reihe
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Nennstrom [In]	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Farbton	Weiß
Farbcode	RAL 1013
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polycarbonate glossy

Montage

Schutzart (IP)	IP44
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0852 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung
------	--

Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich