



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Wipptaster
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Schaltkreise
Stellglied	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Nennstrom	10 AX
Maximaler Schaltstrom	10 A
Anzahl der Wippen	2
Kontrolllampe	Positionsgeber
Material	Metall Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1834 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich