




Hauptmerkmale

Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-Weg
Betätigungsart	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Nennstrom [In]	10 A
Aufbau und Typ des Anschlusses	1 NC
Material	Metall Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1834 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich