



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Schalter
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-poliger Drucktaster
Gehäusevariante	Einbaugeschütz
Befestigungsart	Durch Schrauben und Klappen
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Nennstrom	16 AX
Maximaler Schaltstrom	16 A
Anzahl der Wippen	1
Kontrolllampe	Positionsgeber
Material	Metall Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1834 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich