

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 21,95 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Dimmer

Zusatzmerkmale

Dimmertyp	Rotary dimmer
Dimmersteuerung	Typ Drehknopf
Betätigungsart	Typ Drehknopf
Schalterfunktion	1-polig
Lasttyp	Glühlampe : Halogenlampe : @230 V
Leistungsbereich	Glühlampe : 40...400 W Halogenlampe : 40...400 W
Nennstrom	10 A - 230 V AC
Schutzfunktionen	Sicherungsschutz
Zugehörige Absicherung	6,3 A
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Anzahl an Stromschleifen	1
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Klemmverbindungskapazität	1.5...2.5 mm ² starr Kabel 1.5...2.5 mm ² Robust verdrillt Kabel
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Einbautiefe	29 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Montage

Normen	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Produktzertifizierungen	CE NEMKO SEMKO
Schutzart (IP)	IP20 (mit Fronttafel)

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 1342 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert