

Verfügbarkeit : Lieferbar

merten

UVP zzgl. MwSt* : 122,00 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Dimmer

Zusatzmerkmale

Dimmertyp	Rotary dimmer Universal
Dimmersteuerung	Typ Drehknopf
Betätigungsart	Typ Drehknopf
Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Lasttyp	Glühlampe : Halogenlampe : @230 V Konventioneller Transformator : Elektronischer Transformator :
Leistungsbereich	Glühlampe : 20...600 W Halogenlampe : 20...600 W Elektronischer Transformator : 20...600 W Konventioneller Transformator : 20...600 VA
Nennstrom	10 A - 230 V AC
Schutzfunktionen	Schutz vor elektronischem Kurzschluss und Überlastschutz
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Anzahl an Stromschleifen	1
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
Klemmverbindungskapazität	1.5...2.5 mm ² starr Kabel 1.5...2.5 mm ² Robust verdrillt Kabel
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Einbautiefe	29 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Montage

Normen	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Produktzertifizierungen	CE NEMKO SEMKO FI
Schutzart (IP)	IP20 (mit Fronttafel)

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 1342 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert