



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3CM
Geräteanwendung	Mensch-Maschine-Dialoganwendung
Produkt oder Komponententyp	Steuerschrank
Gehäuse-Nennhöhe	300 mm
Gehäuse-Nennbreite	400 mm
Gehäuse-Nenntiefe	200 mm
Installationszubehörtyp	Aufhängungssystem
Zielort Produkt	Schnittstelle
Geräteaufbau	Schiene 2 Gehäuse 1 Tür mit Schliessung 1 Verstärkungsplatte 1 Fronteinbaurahmen 1

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einzelgehäuse
Türtyp	Volltüren
Anzahl Türen	1 hinten
Türöffnung	Reversibel 120 °
Schlosstyp	3 mm-Doppelschienenverriegelung
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für Betrieb	Rückseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Einbaurahmen mit Schrauben 2 Schienen mit Schrauben
Material	Stahl für Gehäuse und Vorderseite Aluminium für Einbaurahmen

Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Farbe	Grau RAL 7035 Schaltschrank : Grey RAL 7040 front face :
Produktgewicht	9.146 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0810 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------