

FUNK-DURCHGANGSMELDER

- Reichweite bis ca. 50m (Freifeld)
- Sender und Empfänger werkseitig codiert zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in ihrer Nachbarschaft
- Erfassungsbereich 110°
- Optische und/oder akustische Meldung am Empfänger
- Sender für Innen- und geschützte Außenbereiche geeignet
- Sender batteriebetrieben, Empfänger für Netzbetrieb in der Steckdose
- Wandhalter für optimale Positionierung des Senders

REICHWEITE

BIS
50 mERFASSUNGS
REICHWEITE

8m



➤ DGF-100

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELL | DGF-100 Funk-Durchgangsmelder |
| LIEFERUMFANG | 1x Sender, 1x Empfänger, 1x Wandhalter |
| GERÄT | Sender: 60 x 88 x 40 mm (BxHxT) • Empfänger: 63 x 110 x 35 mm (BxHxT, ohne Stecker) |
| VERPACKUNG | 190 x 230 x 83 mm (BxHxT) • 269 g |
| VE | 10 Sets • 305 x 265 x 430 mm (BxHxT) • 3,4 kg |
| STROMVERSORGUNG | 2x 1,5 V Micro-Batterie AAA (Sender) • 230 V / 50 Hz (Empfänger) |
| REICHWEITE | bis ca. 50 m • 434 MHz (codiert) • Öffnungswinkel 110° • Erfassungsreichweite ca. 8 Meter |
| ZULASSUNG | CE • Europäische Union |
| EAN-CODE | 4250109132232 |