

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktname	Thalassa PLM
Kurzbezeichnung des Geräts	PLM
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	1056 mm
Gehäuse-Nennbreite	852 mm
Gehäuse-Nenntiefe	350 mm
Schrankmontage	Wandmontage
Geräteaufbau	Schliessung 1 Tür 1 Gehäuse 1 Montageplatte 1
Gehäusety	Einteilige Gussform mit Kerben in der Rückseite Integrierte Überdachung
Türtyp	Volltüren
Schlosstyp	4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart

### Zusatzmerkmale

Anzahl Schlösser	1
Beschreibung Montageplatte	Gerade bakelite
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Montageplatte durch Befestigungselemente
Material	Polyester verstärkt mit Glasfaser
Farbe	Grau RAL 7035
Normen	IEC 62208 NEMA-Klassifizierung 13 NEMA-Klassifizierung 4X

Produktzertifizierungen	UL
-------------------------	----

## Montage

Schutzart (IP)	IP66 IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 IEC 62262
Feuer Beständigkeit	960 °C IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...90 °C

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1511 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich