

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Baureihe | Spacial |
| Produktname | Spacial S3X |
| Geräteanwendung | Mehrzweck |
| Produkt oder Komponententyp | Kompaktgehäuse |
| Gehäuse-Nennhöhe | 1000 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 800 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 300 mm |
| Installationszubehörtyp | Wandmontage |
| Geräteaufbau | 2 Schliessung (Tür) 1 Gehäuse 1 Tür 1 Verstärkungsrahmen gebohrt (Tür) |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Gehäusotyp | Einzelgehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail |
| Türtyp | Volltüren |
| Anzahl Türen | Vorderseite : 1 Tür/Türen |
| Türöffnung | 120 °, reversibel |
| Schlosstyp | 2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Ohne Durchführungsplatte |
| Zugänglichkeit für Betrieb | Front |
| Abnehmbare Teile | Tür Befestigung: durch Scharniere |
| Material | Schliessung : Zamak Scharnier : Edelstahl Korpus und Tür : Edelstahl 304L |
| Oberflächenfinish | Schliessung : verchromt Korpus und Tür : Scotch-Brite® brushed |

| | |
|----------------|---------|
| Dicke | 1,5 mm |
| Produktgewicht | 37.4 kg |

Montage

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Normen | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | CAN/CSA 22 UL 508 Typ A |
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Umweltbedingungen | Korrosiv Spezifische Hygiene |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|--|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform - seit 0810 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar Produktökobilanz |
| Entsorgungshinweise | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|---------------------|
| Periode | 18 Monate 18 months |
|---------|---------------------|