

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SMX
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	1800 mm
Gehäuse-Nennbreite	1200 mm
Gehäuse-Nenntiefe	400 mm
Installationszubehörtyp	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 4 Montageplattenhalterung 2 Tür 1 Schliesssystem mit Griff ( Tür )

### Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt
Türtyp	Volltüren
Anzahl Türen	Vorderseite : 2 Tür/Türen
Türöffnung	120 °, reversibel
Schlosstyp	3-Punkte-Verriegelung, Griff mit 5 mm-Doppelschieneneneinsatz
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Einfach
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür Befestigung: durch Scharniere Montageplattehalterung Befestigung: mit Schrauben Kabeleinführungsplatte Befestigung: mit Clips
Material	Scharnier : Edelstahl Korpus und Tür : Edelstahl 316L

	Handgriff : Zamak
Oberflächenfinish	Schaltschrank : Scotch-Brite® brushed Handgriff : lackiert
Dicke	1,5 mm
Produktgewicht	132 kg

## Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	UL 508 CAN/CSA 22
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umweltbedingungen	Korrosiv Spezifische Hygiene

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar <a href="#">Produktökobilanz</a>
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months
---------	---------------------