



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Baureihe | Spacial |
| Produktname | Spacial SF |
| Geräteanwendung | Mehrzweck |
| Produkt oder Komponententyp | Passender Schrank |
| Gehäuse-Nennhöhe | 1800 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 600 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 500 mm |
| Schrankmontage | Bodenstehend |
| Geräteaufbau | 1 Tür 1 Rückwand 1 Dach 1 Struktur 1 Schliesssystem mit Griff für Tür 2 Führungsschienen 4 Montageplattenhalterung |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Strukturtyp | Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet Vertikale Profile, an die sich obere und untere Rahmen anschließen Platten und Türen im Aufbau integriert Lochstruktur mit einem Rastermaß von 25 mm |
| Türtyp | Volltüren auf Polyester |
| Anzahl Türen | 1 auf Polyester |
| Türöffnung | Reversibel 120 ° |
| Schlosstyp | 4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart auf Vordertür |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Ohne Durchführungsplatte |
| Zugänglichkeit für Betrieb | Front Rückseite Gehäusesseiten |

| | |
|-------------------|---|
| Abnehmbare Teile | Rückwand Fixiert mit Schrauben Dach Fixiert mit Schrauben Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben Gleitschiene Fixiert mit Schrauben |
| Material | Galvanisierter Stahl für Rahmen Galvanisierter Stahl für Profile Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser für Handgriff Stahlblech für Tür Stahlblech für Wände Zamak für Scharnier |
| Oberflächenfinish | Epoxy-Polyesterpulver |
| Farbe | Schaltschrank : grau RAL 7035 Handgriff : schwarz RAL 9005 |

Montage

| | |
|----------------|---------------------------|
| Normen | IEC 62208 |
| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|--|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar Produktökobilanz |
| Entsorgungshinweise | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|