



Signalgenerator und Frequenzzähler



Technische Daten

Artikel Nr.	JT-JDS6600
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Kanal Signalgenerator - Signalformen: Sinus, Rechteck, Dreieck, Puls, Halbwelle, Rauschen, Lorentz-Puls, exponentieller Aufstieg/Abfall, CMOS, und weitere - 1-Kanal Frequenzzähler
Frequenzbereich (Sinus)	0 - 60MHz
Frequenzbereich (Rechteck, Dreieck)	0 - 15MHz
Frequenzbereich (PWM, CMOS, TTL, Arbiträr)	0 - 6MHz
Min. Frequenzauflösung	0,01µHz
Frequenzgenauigkeit	+/-20ppm
Frequenzstabilität	+/-1ppm/3h
Anzeigemodus	TFT LCD Farb-Display
Displaygröße	2,4"
Betriebstemperatur und -Feuchtigkeit	Temperatur: 0 - 40°C / Feuchtigkeit: <80%
Abmessungen	194 x 178 x 69mm
Lieferumfang	Signalgenerator, 2x BNC Signalklemmen, Netzteil
EAN	4250236817811