



## Stereokopfhörer

Sehr leicht, verstellbarer Kopfbügel, gepolsterte Ohrmuscheln

Part No.: [177481](#)

EAN-13: 0766623177481 | UPC: 766623177481

---

## Praktische Kopfhörer mit hochwertigen Eigenschaften

Die Manhattan Stereokopfhörer verbinden Qualitätsleistung mit hohem Tragekomfort. Die Schaumstoffohrpolster und der verstellbare Kopfbügel passen auf jede Kopfform wie angegossen. Das lange, strapazierfähige Kabel mit 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker sorgen für zuverlässige Verbindung mit PCs, Notebooks und anderen Audiogeräten.

### Merkmale:

- Stereokopfhörer mit gepolsterten Ohrmuscheln
- Ultraleichtes, bequem zu tragendes Design mit verstellbarem Kopfbügel
- Leichter Anschluss mit 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
- Langes Kabel für ausreichend Spielraum an PC, Notebook und anderen Geräten
- 3 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

#### Standards und Zertifikate

- CE
- FCC
- RoHS
- WEEE

#### Kopfhörer

- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
- Klirrfaktor: 32 Ohm +/- 15 %
- Empfindlichkeit: 100 dB SPL
- Lautsprecherdurchmesser: 40 mm
- Eingangsleistung: 80 mW (max.)
- Anschluss: 3,5-mm-Stereostecker

#### Abmessungen und Gewicht

- Kabellänge: 1,8 m
- Gewicht: 57 g

#### Lieferumfang:

- Stereokopfhörer



