

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Herd- und Geräteanschlussdose UP mit 2 Ausgängen und Steckklemmen, polarweiß

MEG1010-9019

EAN Code : 4042811212148

Hauptmerkmale

Produktserie	Merten
Produkt oder Komponententyp	Anschlussdose
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Wandgehäuse
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Klemmverbindungskapazität	5 x 2,5 mm ²
Material	Metall/Kunststoff
Höhe	22,6 mm
Breite	112,25 mm
Tiefe	132,85 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	121 g
Höhe VPE1	5,1 cm
Breite VPE1	11,2 cm
Länge VPE1	13,3 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	6
Gewicht VPE2	825 g
Höhe VPE2	6,7 cm
Breite VPE2	17,4 cm
Länge VPE2	37,3 cm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	24
Gewicht VPE3	3,71 kg
Höhe VPE3	18,5 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
-----------------	-----------