

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 3,75 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Gelieferte Ausrüstung	Ohne Schraube
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	6 mm Ziegel 6 mm Beton 6 mm Dampfgehärteter Gasbeton
Bohrtiefe	>= 35 mm
Schraubendurchmesser	3.5...5 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	0,6 kN Scherung Beton C25 4,5 0,4 kN Auszugslast Beton C25 6 0,5 kN Scherung fester Ziegel 4,5 0,3 kN Auszugslast fester Ziegel 6 0,2 kN Scherung Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 4,5 0.08 kN Auszugslast Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 6
Praktische Belastungsfähigkeit	20 kg Scherung Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 4,5 60 kg Scherung Beton C25 4,5 8 kg Auszugslast Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 6 40 kg Auszugslast Beton C25 6 50 kg Scherung fester Ziegel 4,5 30 kg Auszugslast fester Ziegel 6
Farbton	Rot
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50...80 °C
Durchmesser	6 mm
Länge	30 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100 Stück
Verkauf je unteilbare Menge	1

Produktgewicht	0.00068 kg
----------------	------------

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------
