

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 125,00 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TPP
Gelieferte Ausrüstung	Schraube
Montagehalterung	Board material 10...30 mm
Geräteanwendung	Board material 10...26 mm
Montagehalterung	Aufputz Decke
Gewindetyp	M4
Schraubendurchmesser	4 mm
Schraubenlänge	55 mm
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Farbton	Grau Metall

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz aus 25 Stück
Produktgewicht	0.0105 kg

Montage

Material	Zink Kippschalter Zink Manschette Steel Feder Stahl galvanisiert Schraube
Praktische Belastungsfähigkeit	400 N Scherung 13 mm board 2.5 160 N Auszugslast 13 mm board 3 600 N Scherung 2 x 13 mm board 2.5 220 N Auszugslast 2 x 13 mm board 3
Dicke	0...37 mm fixture 13 mm board 0...24 mm fixture 2 x 13 mm board
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20-80 °C

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate