

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt\* : 189,00 EUR



### Hauptmerkmale

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktserie                | Thorsman                  |
| Produkt oder Komponententyp | Hohlraumdübel             |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | TSP                       |
| Gelieferte Ausrüstung       | Schraube                  |
| Montagehalterung            | Plattenmaterial 3...40 mm |
| Geräteanwendung             | Plattenmaterial 3...40 mm |
| Montagehalterung            | Aufputz                   |
| Gewindetyp                  | M5                        |
| Schraubendurchmesser        | 5 mm                      |
| Schraubenlänge              | 75 mm                     |
| Bohrungsdurchmesser         | 10 mm                     |
| Farbton                     | Blau/Weiß                 |

### Zusatzmerkmale

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Menge pro Satz | Satz aus 25 Stück |
| Produktgewicht | 0.00196 kg        |

### Montage

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Material                        | PA (Polyamid) Manschette<br>Stahl galvanisiert Schraube<br>PA (Polyamid) Feder  |
| Praktische Belastungsfähigkeit  | 250 N Scherung 13-mm-Platine 4,5<br>75 N Auszugslast 13-mm-Platine 6<br>400 N Scherung 2 x 13 mm board 4,5<br>150 N Auszugslast 2 x 13 mm board 6 |
| Dicke                           | 0...37 mm fixture 13 mm board<br>0...24 mm fixture 2 x 13 mm board  |
| Umweltbedingungen               | Korrosionsbeständigkeit   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40-80 °C   |
| Durchmesser                     | 20 mm   |
| Länge                           | 77 mm   |

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate