

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 36,70 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TMX
Gelieferte Ausrüstung	Gewindeschraube
Montagehalterung	High load installation in board material 6...13 mm
Geräteanwendung	High load installation in board material 3...16 mm
Montagehalterung	Aufputz
Gewindetyp	M5
Schraubendurchmesser	5 mm
Schraubenlänge	57 mm
Schraubenkopfform	Kreuzschlitz Kombikopf
Schraubenzieherform	Philips
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Farbton	Grau Metall

Zusatzmerkmale

Menge pro Satz	Satz aus 50 Stück
Produktgewicht	0.0158 kg

Montage

Material	Stahl galvanisiert Schraube Walzblech galvanisiert Hohlraumdübel
Praktische Belastungsfähigkeit	400 N Scherung 2.5 160 N Auszugslast 3
Dicke	0...24 mm fixture
Umweltbedingungen	Feuerbeständigkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-80 °C
Durchmesser	16 mm
Länge	62 mm

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 1002 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------