

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 30,30 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 D0
Produkt oder Komponententyp	Sicherungslasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	D01
Beschreibung der Pole	1P + N
Anzahl von geschützten Polen	1
Anwendungskategorie	AC-22A entspricht IEC 60947-3

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	16 A
Auslösekurven	GG
Sicherungsgröße	11 x 36 mm
Code für Sicherungen	D01
Betriebsbemessungsspannung Ue	230...400 V AC 50/60 Hz
Nennisolationsspannung Ui	400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	88 mm
Breite	36 mm
Tiefe	74 mm
Mechanische Lebensdauer	10000 Zyklen öffnen-schließen
Elektrische Lebensdauer	1500 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung 1.5...25 mm ² fest Klemmen mit Schraubklemmung 1.5...16 mm ² flexibel Klemmen mit Schraubklemmung 1.5...16 mm ² flexibel mit
Drahtabsolierungslänge	14 mm
Anzugsmoment	3 N.m

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Normen	EN 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-1 IEC 60947-3 IEC 60269-3
Qualitätslabel	VDE
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25-55 °C

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0844 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------