

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 54,40 EUR



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 D0
Produkt oder Komponententyp	Sicherungslasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	D02
Beschreibung der Pole	2P
Anzahl von geschützten Polen	2
Anwendungskategorie	DC-22B entspricht IEC 60947-3 AC-22A entspricht IEC 60947-3

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	63 A
Auslösekurven	AM GG
Sicherungsgröße	15 x 36 mm
Code für Sicherungen	D02
Betriebsbemessungsspannung Ue	110 V DC 230...400 V AC 50/60 Hz
Nennisolationsspannung Ui	400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	6
Höhe	88 mm
Breite	72 mm
Tiefe	68 mm
Mechanische Lebensdauer	8500 Zyklen öffnen-schließen
Elektrische Lebensdauer	1500 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung 1,5...35 mm ² fest Klemmen mit Schraubklemmung 1,5...25 mm ² flexibel Klemmen mit Schraubklemmung 1,5...25 mm ² flexibel mit
Drahtabsolierungslänge	14 mm
Anzugsmoment	3 N.m

Montage

Normen	EN 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-1 IEC 60947-3 IEC 60269-3
Qualitätslabel	VDE
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25-55 °C

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0844 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------