

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt\* : 3,60 EUR



### Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Gelieferte Ausrüstung	Ohne Schraube
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	5,5 mm Ziegel 5,5 mm Beton 5 mm Dampfgehärteter Gasbeton
Bohrtiefe	$\geq 25$ mm
Schraubendurchmesser	3.5...5 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

### Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	0,4 kN Scherung fester Ziegel 4,5 0,2 kN Auszugslast fester Ziegel 6 0,1 kN Scherung Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 4,5 0,5 kN Scherung Beton C25 4,5 0,25 kN Auszugslast Beton C25 6 0,04 kN Auszugslast Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 6
Praktische Belastungsfähigkeit	50 kg Scherung Beton C25 4,5 25 kg Auszugslast Beton C25 6 40 kg Scherung fester Ziegel 4,5 20 kg Auszugslast fester Ziegel 6 10 kg Scherung Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 4,5 4 kg Auszugslast Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 6
Farbton	Gelb
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50...80 °C
Durchmesser	5,5 mm
Länge	22 mm

### Montage

Menge pro Satz	Satz à 100 Stück
Verkauf je unteilbare Menge	10

---

Produktgewicht	0,00039 kg
----------------	------------

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

Periode	18 Monate
---------	-----------

---