

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt\* : 4,55 EUR



### Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Wandstecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TP
Gelieferte Ausrüstung	Ohne Schraube
Geräteanwendung	Installation mit niedrigem Gewicht
Bohrdurchmesser	8 mm Ziegel 8 mm Beton 7 mm Dampfgehärteter Gasbeton
Bohrtiefe	>= 45 mm
Schraubendurchmesser	5...6 mm
Material	PEHD (hochdichtes Polyethylen)

### Zusatzmerkmale

Praktische Belastungsfähigkeit	1,2 kN Scherung Beton C25 4,5 0,8 kN Auszugslast Beton C25 6 0,7 kN Scherung fester Ziegel 4,5 0,4 kN Auszugslast fester Ziegel 6 0,25 kN Scherung Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 4,5 0,1 kN Auszugslast Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 6
Praktische Belastungsfähigkeit	25 kg Scherung Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 4,5 120 kg Scherung Beton C25 4,5 80 kg Auszugslast Beton C25 6 70 kg Scherung fester Ziegel 4,5 40 kg Auszugslast fester Ziegel 6 10 kg Auszugslast Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton 6
Farbton	Brown
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-50...80 °C
Durchmesser	8 mm
Länge	40 mm

### Montage

Menge pro Satz	Satz à 100 Stück
Verkauf je unteilbare Menge	1

---

Produktgewicht	0.00128 kg
----------------	------------

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Periode	18 Monate
---------	-----------

---