

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt\* : 30,30 EUR



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 D0
Produkt oder Komponententyp	Sicherungslasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	D01
Beschreibung der Pole	1P + N
Anzahl von geschützten Polen	1
Anwendungskategorie	AC-22A entspricht IEC 60947-3

### Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	13 A
Auslösekurven	GG
Sicherungsgröße	11 x 36 mm
Code für Sicherungen	D01
Betriebsbemessungsspannung Ue	230...400 V AC 50/60 Hz
Nennisolationsspannung Ui	400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	88 mm
Breite	36 mm
Tiefe	74 mm
Mechanische Lebensdauer	10000 Zyklen öffnen-schließen
Elektrische Lebensdauer	1500 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung 1.5...25 mm <sup>2</sup> fest Klemmen mit Schraubklemmung 1.5...16 mm <sup>2</sup> flexibel Klemmen mit Schraubklemmung 1.5...16 mm <sup>2</sup> flexibel mit
Drahtabsolierungslänge	14 mm
Anzugsmoment	3 N.m

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

Normen	EN 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-1 IEC 60947-3 IEC 60269-3
Qualitätslabel	VDE
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25-55 °C

## Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0844 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------