

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 39,30 EUR



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktserie | Thorsman |
| Produkt oder Komponententyp | Wandstecker |
| Kurzbezeichnung des Geräts | TP |
| Gelieferte Ausrüstung | Ohne Schraube |
| Geräteanwendung | Installation mit niedrigem Gewicht |
| Bohrdurchmesser | 14 mm Beton |
| Bohrtiefe | >= 78 mm |
| Schraubendurchmesser | 10...12 mm |
| Material | PEHD (hochdichtes Polyethylen) |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|---|
| Praktische Belastungsfähigkeit | 4 kN Scherung Beton C25 4,5 2,5 kN Auszugslast Beton C25 6 |
| Praktische Belastungsfähigkeit | 400 kg Scherung Beton C25 4,5 250 kg Auszugslast Beton C25 6 |
| Farbton | Grau |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -50...80 °C |
| Durchmesser | 14 mm |
| Länge | 70 mm |

Montage

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Menge pro Satz | Satz mit 10 Stück |
| Verkauf je unteilbare Menge | 1 |
| Produktgewicht | 0.0075 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|------------------------------|--|
| ROHS | Konform - seit 1244 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar |

| | |
|---------------------|--|
| Entsorgungshinweise | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich |
|---------------------|--|

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|
