

Adapter DisplayPort 1.2 Stecker > VGA Buchse Passiv weiß

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann ein VGA Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden.



22 cm

Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x DisplayPort 20 Pin Stecker >
1 x VGA 15 Pin Buchse
- Chipsatz: Analogix ANX9833
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
- Auflösung bis WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Analogen Videosignalen
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 12 cm
- Farbe: weiß
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort DP++ Buchse
-
- Adapter DisplayPort zu VGA

Artikel-Nr. 61766

EAN: 4043619617661

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen

