

10" Patchpanel 12 Port Cat.6 schwarz

Kurzbeschreibung

Dieses Patchpanel von Delock können Sie zum Einbau in einen 10" Geräteschrank verwenden. An den LSA-Leisten können Sie mit einem Auflegewerkzeug bis zu 12 Netzkabel installieren.



Spezifikation

- Anschlüsse:
extern: 12 x RJ45 Buchse
intern: LSA Leisten
- Zur Montage in 10" Schränken, 1 HE
- Kabelführung 180°
- Geschirmt (Cat.6)
- Entspricht den Cat.6 Class E Anforderungen nach ISO/IEC 11801, EN 50173, Cat.6 nach ANSI/TIA 568 B.2-1
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 ~ 26 AWG)
- Geeignet für Massiv- und Litzenleiter
- Metallgehäuse
- Farbe: tiefschwarz RAL 9005
- Maße (LxBxH): ca. 254 x 109 x 44 mm

- 10" Patchpanel
- Kabelbinder

Artikel-Nr. 43297

EAN: 4043619432974

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box



Abbildungen

